

AutoGrind

Utilisation avec ULTIMA-TIG et ULTIMA-TIG-CUT



- Affûtage rapide
- Solution ergonomique
- Affûtage précis et uniforme à chaque fois
- Utilisation avec affûteuses ULTIMA-TIG et ULTIMA-TIG-CUT

inelco
grinders
The way to grind

Affûteuse Autogrind

- efficacité élevée avec affûtage automatique

L'auto-affûteuse AutoGrind est un module indépendant, s'intégrant avec les affûteuses ULTIMA-TIG et ULTIMA-TIG-CUT

- Affûtage automatique des électrodes assure un affûtage précis et uniforme des électrodes
- Vitesse de rotation élevée réduit le temps d'affûtage
- L'affûtage s'arrête automatiquement, lorsque l'affûtage se termine
- L'utilisateur prépare la prochaine électrode pendant l'affûtage

L'Autogrind - la manière la plus rapide et facile pour obtenir une électrode tungstène aussi pointue que souhaitée à chaque fois

L'auto-affûtage est la meilleure solution ergonomique pour l'utilisateur permettant d'éviter un mouvement répété des poignets et des bras. Cela facilite un remplacement rapide de l'électrode dans la torche. De plus, le même ajustement peut être utilisé pour plusieurs électrodes assurant un soudage de qualité ainsi qu'une utilisation plus longue avant réaffûtage.

Le module AutoGrind a été développé pour un montage sur les affûteuses ULTIMA-TIG et l'ULTIMA-TIG-CUT destiné à l'affûtage des électrodes d'un diamètre de Ø 0,8 mm jusqu'à Ø 4 mm. Le boîtier de contrôle Autogrind s'utilise avec tous les courants AC, tous les voltages de 100 à 240v et les fréquences 50HZ et 60 HZ.

Veuillez consulter les modèles suivants comprenant les jeux de câbles adaptés à la tension locale, à la fréquence et à tout type de prise.

L'Autogrind comprend

- Boîtier de contrôle 100-240V, 50-60HZ
- Module d'affûtage
- Vis d'écartement et de serrage (Pour montage sur affûteuse)
- Porte électrode
- Jeux de câbles (Câble électrique pour boîtier de contrôle, câble pour affûteuse)

Modèle	V/Hz	Varenr.
AutoGrind UK	110V/50 Hz	88897820
AutoGrind UK	230V/50 Hz	88897825
AutoGrind EU	230V/50 Hz	88897822
AutoGrind US	110V/60 Hz	88897830

Le support spécial avec fermeture à baïonnette maintient l'électrode en place pendant l'affûtage.



Appuyer ici



Adapté à l'ULTIMA-TIG



Adapté à l'ULTIMA-TIG-CUT



Module d'affûtage
– rotation automatique du porte-électrode



Boîtier de contrôle – ajustement du temps d'affûtage



YouTube Video

inelco
grinders

Industrivej 3 · 9690 Fjerritslev · Danmark

Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com

www.inelco-grinders.com