

Truncador

Truncagem precisa para pontas de eletrodo de tungstênio aterrado
Módulo separado, concebido para a Ultima-TIG, Ultima-TIG-S e Ultima-TIG-Cut



- Truncagem precisa dos eletrodos de tungstênio
- Elimina o risco de derreter a ponta na solda, causando a contaminação
- Ideal para a soldagem CA, onde reduz o risco de obter uma bola excessiva na ponta

inelco
grinders

Truncagem precisa para pontas de eletrodo de tungstênio aterrado

Novo módulo truncador

O nosso novo truncador é um módulo separado, projetado e fabricado para a truncagem de eletrodos de tungstênio aterrado para soldadura TIG. O novo módulo truncador pode ser montado nos nossos moedores sobejamente conhecidos Ultima-TIG e Ultima-TIG-Cut. Adicionalmente podemos oferecer uma versão especial para o Ultima-TIG-S.

Para obter melhores resultados de soldadura

Existem principalmente 2 motivos para truncar a ponta do eletrodo recentemente aterrado.

1) Nas aplicações de alta tensão, a geometria truncada elimina o risco de derreter a ponta para a solda, causando a contaminação.

2) Em aplicações CA, a geometria truncada reduz o risco de obtenção de uma esfera excessiva na ponta. Sabendo que uma esfera excessiva causa um arco instável e pode cair e contaminar a soldadura.

Fácil de usar

1. Moa a ponta do eletrodo na sua Ultima-TIG.
2. Desaperte o eletrodo do suporte do eletrodo e fixe-o no ajuste para o Truncador.
3. Introduza o suporte do eletrodo dentro do Truncador.
4. Com o moedor ligado, pressione o suporte do eletrodo para dentro para truncar a ponta do eletrodo.
5. Desligue o moedor e remova o eletrodo do respetivo suporte.

A dimensão da ponta truncada pode ser facilmente ajustada para qualquer diâmetro pretendido.

Está disponível um módulo duplo especial com duas posições, caso exista a necessidade para duas pontas de eletrodo diferentes.

O Truncador também funciona com o AutoGrind Digital instalado no Ultima-TIG.

O módulo do truncador inclui:

- Módulo truncador
- Disco de moagem para truncagem
- Parafusos de montagem do moedor (para montagem no moedor)

NOTA!

Para a montagem em versões mais antigas do Ultima-TIG/-S/-Cut (número de série iniciado com 2036 ou inferior) necessita de dois orifícios adicionais na parte frontal do módulo de moagem.

Um conjunto de ferramentas com perfuração e rosqueamento ou uma nova consola de moagem podem ser encomendados usando os seguintes números de item:

	Item Nº
Conjunto com perfuração e rosqueamento	75523030
Consola de moagem	44520000
Consola de moagem completa	75523020

Principais funcionalidades do novo módulo truncador

- Truncagem precisa dos eletrodos de tungstênio
- Várias posições no disco de moagem
- Elimina o risco de derreter a ponta na solda, causando a contaminação
- Ideal para a soldagem CA, onde reduz o risco de obter uma bola excessiva na ponta

Modelo de moedor	Truncador	Item Nº
Ultima-TIG	Individual	75523010
Ultima-TIG-Cut	Individual	75523010
Ultima-TIG-S	Individual	75523011
Ultima-TIG	Duplo	75523012
Ultima-TIG-Cut	Duplo	75523012
Ultima-TIG-S	Duplo	75523013



Módulo individual de truncador para Ultima-TIG e Ultima-TIG-Cut.



Módulo duplo de truncador para Ultima-TIG e Ultima-TIG-Cut.



Módulo individual de truncador para Ultima-TIG-S.



Módulo duplo de truncador para Ultima-TIG-S.

inelco
grinders

Industrivej 3 · 9690 Fjerritslev · Denmark

Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com

www.inelco-grinders.com